

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapoknak köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Szorítóék	229720
Maximális külső Ø D_{max}	109 mm
Vágóél Ø D_c	100 mm
Vágóélek száma Z	10
Felfogó furat Ø	32 mm

Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Csavar szorítóékhez	229721
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720