

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkának köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Szorítóék	229720
Felfogó furat Ø	60 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Csavar szorítóékhez	229721
Vágóélek száma Z	24
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106

Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	259 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	250 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítóék	229720
Ékcsavar	229721