

**PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223318 GG
GTIN	4960664732968
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.

GL - Felülethez igazodó geometria.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $ae = 0,3 \times D$.

Síkvágóél: 2,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,12 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Típus	GG
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEG 1106XNEN-GL
Minőség	CA420M
Szerszámanyag	HM

Síkvágóél	2,6 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	230 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		