

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9640, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Síkvágóél hossza: 1,5 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 1,4$  mm.

**Műszaki leírás**

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3,61 mm
Típus	INOX
Előtolás $f_z$ / fog	0,9 mm
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 0704ZEER M
Minőség	HB9640
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		