

HOLEX**ER felfogó anya, ER-hez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309580 20
GTIN	4045197743299
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Hatszöggel, kulcsnyílás 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Menet	M25×1,5
Max. meghúzási nyomaték	110 Nm
Teljes hossz L	19,5 mm
Külső Ø D	34 mm

ER-hez	20 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya