

PRYOR**Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085405 6
GTIN	5022044000315
Árucikk kategória	08W

Leírás**Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Szárvastagság	9,5
---------------	-----

Mélységhatároló	igen
Teljes hossz	70 mm
Írásmagasság	6 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/1	085411 6/1
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/7	085411 6/7
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/2	085411 6/2
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/5	085411 6/5
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/3	085411 6/3
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/0	085411 6/0
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/8	085411 6/8
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/6	085411 6/6
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/9	085411 6/9
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 6/4	085411 6/4
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP