

**XDPT..ER-D41, SC6525, Váltólapka méret: 09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221940 09
GTIN	4056544157492
Árucikk kategória	28E

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	XDPT090408ER-D41
Váltólapka méret	09
Típus	ST1400
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,01 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	SC6525
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	340 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	155 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		