

Garant**VHM maró, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201043 4
GTIN	4045197746153
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.

Speciális geometria **alumínium megmunkáláshoz.**

Felhasználás:

Speciálisan **alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.**

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	75 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Fogak száma Z	1
Vágóél Ø D _c	4 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,015 mm
Élhossz L _c	25 mm
Spirálszög	26 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	125 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	170 m/min	N
PE-HD	alkalmas	120 m/min	N
PA 66	alkalmas	140 m/min	N
PEEK	alkalmas	120 m/min	N
PF 31	alkalmas	100 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Cu	alkalmas	130 m/min	N
CuZn	alkalmas	160 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		