


Garant**VHM maró, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202725 5
GTIN	4045197746436
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
45°-os élettörés **nélkül**.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	20 mm
Teljes hossz L	50 mm
Nyak $\varnothing D_1$	4,8 mm
Élhossz L_c	15 mm
Fogak száma Z	4
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár $\varnothing D_s$	5 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	5 mm
Száralak	HA
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		