

**Garant****RDHX 0702 MOSN pozitív, HB7635, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212219 INOX
GTIN	4045197746610
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

## Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	RDHX 0702 MOSN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7635
Előtolás $f_z$ / fog	0,18 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		