

**Félcipő, fekete / kék VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, EU cipőméret: 42****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 092587 42     |
| GTIN              | 4044348608197 |
| Árucikk kategória | 09C           |

**Leírás****Kivitel:**

**VARIO DYNAMICS® PRO** sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.

- **Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.**
- **Szellőző funkciós bélés.**
- **TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel. BOA® forgózárrel.

**Szabvány:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Figyelem:**

Széles XB kivitel a 092588 sz. alatt.

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szakadásállóság: Textil

Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Tulajdonság: Forgózár

## Műszaki leírás

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Festék                       | fekete / kék  |
| Védettségi osztály           | S3  |
| Ujjvédő orrész anyaga        | Alumínium   |
| Hidegszigetelés              | -20 °C-ig   |
| Szakadásállóság              | Textil  |
| Szabvány                     | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| EU cipőméret                 | 42  |
| Tulajdonság                  | Forgózár  |
| Nem                          | férfi   |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD   |
| Termék fajtája               | Biztonsági félcipő  |