

**Menesztőlapos befogó AD alak, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302595 12
GTIN	4250122612346
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 50 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.: 12

Műszaki leírás

Külső Ø D	42 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308780 30
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12