

HOLEX**Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365055 100
GTIN	4062406188634
Árucikk kategória	32D

Leírás**Kivitel:**

- **Vízszintesen, függőlegesen és oldalt használható.**
- **Megbízható és kézre álló kivitel.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Állandó teljes hossz. (Az orsó a markolatba süllyed!)**
- **Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.**
- **Mozgó pofa, oldalt vezetve.**
- **Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.**
- **Levehető hajtókarral.**

Felhasználás:

Munkadarabok befogásához fúrógépeken.

Alapanyag:

A test öntvényből készül.

Pontosság:

0,20 mm-en belül.

Műszaki leírás

Alaptest hossza a	191 mm
Teljes magasság c	64 mm
Pofamagasság C	30 mm

Befogási tartomány b	101 mm
Súly	4,8 kg
Termék fajtája	Fúrógép satu

Tartozék

Tartalék pofa pár (2 darab) kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 100	365046 100
--	------------