

Garant**Horonybeszűrő lapka készlet, HB7010, Típus: 0,9-2,65****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Árucikk kategória	21L

Leírás**Felhasználás:**

Beszűrő esztergakés 3 mm-es lapkaszélességhez.

Tartalma:

2 – 2 × 273665 sz.: 0,9; 1,15; 1,35 méret

1 – 1 × 273665 sz.: 1,65; 1,90; 2,15; 2,65 méret

Figyelem:

Minden tartónak illeszkednie kell a leszűrési szélességhez.

Műszaki leírás

Beszűrési szélesség w	0,9 - 2,65 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7010
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	K
Horony szabvány szerint	DIN 471
Horony szabvány szerint	DIN 472
Termék fajtája	Váltólapka beszűrő esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 2,65 mm	273665 2,65
Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 1,35 mm	273665 1,35
Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 1,65 mm	273665 1,65
Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 0,9 mm	273665 0,9
Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 2,15 mm	273665 2,15
Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 1,15 mm	273665 1,15
Horonybeszúró lapka Beszúrási szélesség w 1,90 mm	273665 1,90