

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóélel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Cserék / élek száma	16
Váltólapka ISO kód	ONMU 05T6 ANER
Minőség	HB8630
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		