

Garant**Másolómaró 7° pozitív, furattal, Ø D / élek száma Z: 35/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóél Ø D_c	35 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Felfogó furat Ø	16 mm

Ø D ₃	25 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8