

Garant**Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212140 25/3
GTIN	4045197750266
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációscsökkenés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M12
Vágóélek száma Z	3
Ø D ₃	15 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm

Vágóél Ø D _c	25 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8