

**Garant****Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212140 35/5
GTIN	4045197750280
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Vágóélek száma Z	5
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Ø D <sub>3</sub>	25 mm

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Felfogó menet M	M16
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8