

Garant**Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212160 32/3
GTIN	4045197750488
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm.$

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Felfogó menet M	M16

Ø D ₃	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	42 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219807