

**Garant****Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212160 35/3
GTIN	4045197750495
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációscsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

**Figyelem:**

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2,5 \text{ mm}$ .

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Felfogó menet M	M16

Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing D_3$	23 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8