

Garant**Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212160 42/4
GTIN	4045197750501
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél Ø D _c	42 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	30 mm
Teljes hossz L _{ges}	42 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219807
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805