

**Garant****Feedking nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

**Dinamikus** vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

**Előny:**

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	35 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Ø $D_3$	12 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	180 mm
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	1,56 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	11 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,85 mm
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP