



Párhuzamos alátét készlet, Hossz: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	366704 150
GTIN	4045197761217
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

HOLEX – Standard kivitel. Magasság- és párosítási tűrés 0,01 mm. Tárolás fa dobozban (a képen látható módon). Keménység: 60 HRC.

Páronként finomkösörülve.**Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Tartalma:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Figyelem:

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivételével.
Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában.

Műszaki leírás

Lécek száma	24 pár
Hossz	150 mm
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 8X11 mm

366716 8X11

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 8X36 mm

366716 8X36

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 8X21 mm

366716 8X21

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 12X15 mm

366716 12X15

Tartalék fadoboz párhuzamos alátétekhez Típus S2

366754 S2

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 12X35 mm

366716 12X35

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 12X40 mm

366716 12X40

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 8X26 mm

366716 8X26

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 14X37 mm

366716 14X37

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 14X32 mm

366716 14X32

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 8X16 mm

366716 8X16

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 10X38 mm

366716 10X38

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 12X20 mm

366716 12X20

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 10X23 mm

366716 10X23

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 14X22 mm

366716 14X22

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 8X31 mm

366716 8X31

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 10X33 mm

366716 10X33

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 12X30 mm

366716 12X30

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 10X18 mm

366716 10X18

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 10X13 mm

366716 10X13

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 14X42 mm

366716 14X42

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 12X25 mm

366716 12X25

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 14X27 mm

366716 14X27

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 14X17 mm

366716 14X17

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 150 mérethez
Szélesség×magasság 10X28 mm

366716 10X28