



Párhuzamos alátét készlet, Hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	366704 125
GTIN	4045197761200
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

HOLEX – Standard kivitel. Magasság- és párosítási tűrés 0,01 mm. Tárolás fa dobozban (a képen látható módon). Keménység: 60 HRC.

Páronként finomköszörülve.**Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Tartalma:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Figyelem:

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivételével.
Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában.

Műszaki leírás

Hossz	125 mm
Lécek száma	24 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X42 mm	366711 14X42
Tartalék fadoboz párhuzamos alátétekhez Típus S2	366754 S2
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X40 mm	366711 12X40
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X15 mm	366711 12X15
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X35 mm	366711 12X35
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X20 mm	366711 12X20
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X17 mm	366711 14X17
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 10X18 mm	366711 10X18
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 10X38 mm	366711 10X38
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 10X13 mm	366711 10X13
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X22 mm	366711 14X22
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X11 mm	366711 8X11
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X16 mm	366711 8X16
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X21 mm	366711 8X21
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X27 mm	366711 14X27
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X36 mm	366711 8X36

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 14X37 mm

366711 14X37

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 10X23 mm

366711 10X23

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 10X28 mm

366711 10X28

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 14X32 mm

366711 14X32

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 8X26 mm

366711 8X26

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 12X30 mm

366711 12X30

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 10X33 mm

366711 10X33

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 12X25 mm

366711 12X25

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez
Szélesség×magasság 8X31 mm

366711 8X31