



Párhuzamos alátét készlet, Hossz: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	366704 100
GTIN	4045197750891
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

HOLEX – Standard kivitel. Magasság- és párosítási tűrés 0,01 mm. Tárolás fa dobozban (a képen látható módon). Keménység: 60 HRC.

Páronként finomköszörülve.**Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Tartalma:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Figyelem:

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivételével.
Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában.

Műszaki leírás

Lécek száma	20 pár
Hossz	100 mm
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 4X7 mm	366706 4X7
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 6X14 mm	366706 6X14
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X11 mm	366706 3X11
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X20 mm	366706 2X20
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 5X8 mm	366706 5X8
Tartalék fadoboz párhuzamos alátétekhez Típus S1	366754 S1
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X6 mm	366706 3X6
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X16 mm	366706 3X16
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X15 mm	366706 2X15
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 4X17 mm	366706 4X17
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X10 mm	366706 2X10
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X21 mm	366706 3X21
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 4X12 mm	366706 4X12
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X5 mm	366706 2X5
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 4X22 mm	366706 4X22
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 5X23 mm	366706 5X23

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 5X13 mm

366706 5X13

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 5X18 mm

366706 5X18

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 6X24 mm

366706 6X24

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 6X19 mm

366706 6X19

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 6X9 mm

366706 6X9