

Garant**HiPer-Drill lapka E alak, HB7530, Süllyesztési Ø: 33mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231690 33
GTIN	4045197761149
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Form E, 180°-os él 142°-os központosító csúccsal és 0,5 mm védő leélezéssel.

Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN74, 2. lap szerinti süllyesztésekhez, H, J és Kalak, közepes kivitel.

DIN912, 6912 és 7984, ISO1207 (DIN84) szerinti csavarokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatók. A forgácsolási adatok az 5×D alapszerszámra érvényesek.

Műszaki leírás

Süllyesztési Ø	33 mm
Átmenő furat Ø-höz	21 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M20
Sorozat	HiPer-Drill

Süllyesztő lépcső szöge	180 fok
Minőség	HB7530
Termék fajtája	Forgácsoló betét süllyesztéshez

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	40 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		