



Gyorscserés menetfúró befogók, BT 40, Menetvágási tartomány: M14-33



Rendelési adatok

Rendelés száma	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 20 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 20 mm

Külső Ø D: 78 mm

Belső Ø D_i: 48 mm

A-méret kinyúlási hossz: 162,5 mm

Műszaki leírás

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	20 mm
Belső Ø D ₁	48 mm
Külső Ø D	78 mm
Menetvágási tartomány	M14 – M33
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	162,5 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335640 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 18 mm	335640 18
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335640 16
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 22 mm	335440 22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335440 11
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335640 11
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 18 mm	335440 18
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 28 mm	335640 28
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 28 mm	335440 28

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 20 mm	335640 20
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 22 mm	335640 22
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335440 16
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335440 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335640 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 25 mm	335440 25
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 25 mm	335640 25
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 20 mm	335440 20
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335440 14