

**Garant****Marólapka Ø 8 mm, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212705 ALU
GTIN	4045197761491
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás  $f_z$  acélban  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Minőség: HU7810

## Műszaki leírás

Típus	ALU
Minőség	HU7810
Sarokrádiusz	0,5 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	0,5 mm

Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,15 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz