

**Garant****Marólapka Ø 8 mm, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212705 ST1400 |
| GTIN              | 4045197761507 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás  $f_z$  acélban  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Minőség: HB7520

**Műszaki leírás**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Típus                                | ST1400  |
| Minőség                              | HB7520  |
| Sarokrádiusz                         | 0,5 mm  |
| Szerszámanyag                        | HM      |
| Sarokrádiusz R                       | 0,5 mm  |
| Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban | 0,15 mm |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm             |
| Cserék / élek száma                            | 1                   |
| Termék fajtája                                 | Váltólapka maráshoz |