

**Garant****Marólapka Ø 8 mm, Típus: ALU****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212708 ALU    |
| GTIN              | 4045197761514 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás  $f_z$  acélban  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Minőség: HU7810

**Műszaki leírás**

|                |        |
|----------------|--------|
| Típus          | ALU    |
| Minőség        | HU7810 |
| Sarokrádiusz   | 1 mm   |
| Szerszámanyag  | HM     |
| Sarokrádiusz R | 1 mm   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban           | 0,15 mm             |
| Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm             |
| Cserék / élek száma                            | 1                   |
| Termék fajtája                                 | Váltólapka maráshoz |