


Garant**Marólapka Ø 16 mm, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212724 ST1400 |
| GTIN | 4045197761637 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás f_z acélban < 60 HRC: 0,2 mm

Minőség: HB7520

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Típus | ST1400 |
| Minőség | HB7520 |
| Sarokrádiusz | 1 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Sarokrádiusz R | 1 mm |
| Előtolás f_z rövid forgácsú aluban | 0,3 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | 0,3 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 60 \text{ HRC}$ | 0,2 mm |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |