

**Garant****Marófej befogó hengeres, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301136 16
GTIN	4045197761286
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

**Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Súly	2,5 kg
Befogó	SK 40 A = 200
Szabvány	DIN 6357

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
	308630 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308802 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40