

Garant**Marófej befogó hengeres, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301136 22 |
| GTIN | 4045197761293 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Marótüske hossza L ₄ | 19 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm |
| Ø D ₂ | 48 mm |
| Súly | 3 kg |
| Befogó | SK 40 A = 200 |
| Szabvány | DIN 6357 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Marófej befogó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm | 309840 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm | 309840 22 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |

| | |
|---|------------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |