

**Garant****Marófej befogó hengeres, SK 50 A = 300, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301147 22
GTIN	4045197761774
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

**Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	19 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Súly	5,9 kg
Befogó	SK 50 A = 300
Szabvány	DIN 6357

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50