


Garant**Marólapka Ø 10 mm Highfeed, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

- Rádiusz-, körfutási pontosság: $\pm 0,015$ mm.
- Cserepontosság lapkáról lapkára: $\pm 0,025$ mm.

Felhasználás:

„Highfeed” tóruszlapkák nagyobb előtolásokhoz.

Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Minőség: HB7530

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,5 mm
Programozási rádiusz h_a $a_{p\max}$	1,4 mm

Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,4 mm
Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,5 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz