


**Garant****Marólapka Ø 16 mm Highfeed, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

- Rádiusz-, körfutási pontosság:  $\pm 0,015$  mm.
- Cserepontosság lapkáról lapkára:  $\pm 0,025$  mm.

**Felhasználás:**

„Highfeed” tóruszlapkák nagyobb előtolásokhoz.

Előtolás  $f_z$  acélban  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm

Minőség: HU7830

**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Minőség	HU7830
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,8 mm
Programozási rádiusz $h_a$ $a_{p,max}$	1,6 mm

Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,6 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz