

Garant**Marófej befogó hengeres, SK 50 A = 400, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301148 16
GTIN	4045197761903
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Marórögzítőcsavarral és menesztővel együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	400 mm
Ø D ₂	38 mm
Súly	5,2 kg
Befogó	SK 50 A = 400
Szabvány	DIN 6357

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50