

Garant**Marófej befogó Rezgéscsillapított, hengeres, HSK-A 63 A = 300, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306706 16
GTIN	4045197761958
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Ø D ₂	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Marótüske hossza L ₄	17 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------