



## Rövid fúrótokmány A alak, SK 30, Befogási tartomány: 0,5-13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Árucikk kategória	33W

### Leírás

**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

**Tartalom:**

Inkluzív hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

### Műszaki leírás

Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW6
Befogási tartomány	0,5 - 13 mm
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	111 mm
Befogó	SK 30
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

