



Rövid fúró tokmány Form A, BT 30, Befogási tartomány: 0,5-13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:**Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	96 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 6
Befogási tartomány	0,5 - 13 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	BT 30
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 4 mm	627481 4
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30