

Garant**Rövid fúró tokmány F alak, HSK-F 63, Befogási tartomány: 0,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Árucikk kategória	33W

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$.**Tartalom:**Keresztmarkolatós **szorítókulcs**.**Műszaki leírás**

Kivitel	standard
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
A-méret kinyúlási hossz	102 mm
Külső Ø D	57 mm
Befogó	HSK-F 63
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893-1
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 20 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Csavarhúzó Torx®-hoz, rövid, keresztmarkolattal Torx® profil TX25	625221 TX25
---	-------------