

Garant**Zsugorbefogó, SK 30 rövid, Befogási Ø D1: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302225 3
GTIN	2050001838919
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	17 mm
Ø D ₂	10 mm
Befogási Ø D ₁	3 mm
Befogó	SK 30 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30