

**Garant****Zsugorbefogó, SK 30 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302225 20
GTIN	2050001839015
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 30 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30