

**Garant****Karcsú hidropasztkus befogó, BT 40 A = 120, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303465 4
GTIN	4045197762313
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).
- Ideális csillapítási jellemzők.
- Axiális hosszállítás lehetséges.
- Szárak keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

- Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
- Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	17,5 mm
L <sub>2</sub>	71 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm

Külső Ø D	49,5 mm
Befogó	BT 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40