

**Garant****Karcsú hidropasztkus befogó, BT 40 A = 120, Befogási Ø D1: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303465 5
GTIN	4045197762320
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítésű (3°-os kontúr).**
- **Ideális csillapítási jellemzők.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**

**Felhasználás:**

- **Különösen a szerszám- és formagyártás területén.**
- **Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	49,5 mm
L <sub>2</sub>	71 mm

Ø D <sub>3</sub>	18,5 mm
Befogó	BT 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40