

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal, SK 40 rövid,
Befogási Ø D1: 6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302316 6
GTIN	4045197762412
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**
- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **HSS-hez és keményfémhez.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)**
- **Balluffchip furattal.**
- **Üveggyönggyel szórt.**

Előny:

A megerősített kivitelnek köszönhetően

- **jobb forgácsolási eredmények érhetőek el (előtolás, fogásvételi mélység).**
- **jobb munkadarab felületek jönnek létre (vibráció csillapító hatású).**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.

Hűtőcsatorna furat: Zárható

A-méret kinyúlási hossz: 65 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 28,4 mm

L₁: 36 mm

Műszaki leírás

Ø D ₂	22 mm
Ø D ₃	28,4 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
L ₁	36 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40

Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12

Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 40 SK	354225 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40