

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal, SK 40 rövid,  
Befogási Ø D1: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302316 12
GTIN	4045197762443
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**
- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **HSS-hez és keményfémhez.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)**
- **Balluffchip furattal.**
- **Üveggyönggyel szórt.**

**Előny:**

A megerősített kivitelnek köszönhetően

- **jobb forgácsolási eredmények érhetőek el (előtolás, fogásvételi mélység).**
- **jobb munkadarab felületek jönnek létre (vibráció csillapító hatású).**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.

Hűtőcsatorna furat: Zárható

A-méret kinyúlási hossz: 65 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26,5 mm

Ø D<sub>3</sub>: 32,9 mm

L<sub>1</sub>: 47 mm

## Műszaki leírás

L <sub>1</sub>	47 mm
Ø D <sub>3</sub>	32,9 mm
Ø D <sub>2</sub>	26,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 40 SK	354225 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/12 mm	302414 32/12
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésrel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 25/12 mm	302417 25/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40