

Garant**ER szorítópatronos befogó, HSK-A 63 hosszú, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305390 20
GTIN	4045197762542
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Ballufchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
ER szorítópatronhoz	20
Külső Ø D	34 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Befogó	HSK-A 63 hosszú
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308916 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmtömítéssel	309018
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308916 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308916 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308930 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm	309016
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308911 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9