



Sztereó mikroszkóp Lynx EVO, Típus: AXIS



Rendelési adatok

Rendelés száma	491865 AXIS
GTIN	2050001956750
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

Okulár nélküli sztereómikroszkóp az alkotóelemek és minták szemrevételezéséhez és elemzéséhez 3D-ben. A szabadalmaztatott Dynascope® sztereó optika 3 dimenziós képet hoz létre első osztályú minőségben. A Lynx EVO egyedülálló, okulár nélküli optikája kellemes munkavégzési testtartást és ezáltal lényegesen hatékonyabb munkát tesz lehetővé a felhasználó számára.

- **A moduláris formatervezés biztosítja az egyedi felhasználáshoz való testreszabást.**
- **A nagyítás 6× – 60× között fokozatmentesen történik és kiegészítő objektívvel 120×-ig növelhető.**
- **Rugalmas opciós állványok**
- **Ergo állvány. Kompakt méretű kis munkaterületekre. Rendkívül stabil nagy nagyítás mellett.**
- **Multi-Axis oszlopos állvány. Pontos és robusztus, ideális olyan ipari felhasználáshoz, melyeknél lehetőleg nagy munkafelület szükséges.**
- **Nagy munkatávolság az alkotóelemek gond nélküli megmunkálásához.**
- **Első osztályú ergonómia. Fáradtságmentes munkavégzés az egyenes, természetes testtartásnak köszönhetően, a fej mozgása nincs korlátozva és a szemek fáradása érzékelhetően alacsonyabb.**

· **Jó képminőség a nagy felbontású színhű, részletgazdag és kontrasztos képek következtében.**

8 pontos LED-es körfény fényerő szabályozással és integrált forgatható szórólencsével.

Felhasználás:

Minden olyan gyártási és vizsgálati területre, ahol nagy munkatávolságok és kiváló képminőség szükséges. Mikroszkóp alatti megmunkáláshoz. A kifáradásmentes munkának köszönhetően tartósan használható. Szemüvegeseknek is ideális.

Tartalom:

Inkluzív vetítőfej objektívvel és 10 : 1 zoom egységgel. LED-es világítás, szabályozható fényerő. Oszlopos állvány a munkaállomásnál történő felszereléshez, alaplap.

Opcionális tartozék:

Smart Cam (szoftverrel) 491867 sz., szállkereszt lapok.

További objektívek (0,45x / 0,62x / 1,0x / 1,5x / 2,0x)

Műszaki leírás

Súly	26,6 kg
Optikai tengely kinyúlása	439 mm
Munkatávolság	128 mm
Gyártó jelölése	EVO502
Nagyítás (x-szeres)	3,7 - 37
állvány	Oszlopos állvány
Objektív (x-szeres)	0,62
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	100 – 240 V
Termék fajtája	Okulár nélküli megfigyelő rendszer