



Sztereó mikroszkóp Lynx EVO LED-es szögoptikával, Típus: ERGO



Rendelési adatok

Rendelés száma	491866 ERGO
GTIN	2050001956781
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

Okulár nélküli sztereómikroszkóp az alkotóelemek és minták szemrevételezéséhez és elemzéséhez 3D-ben. A szabadalmaztatott Dynascope® sztereó optika 3 dimenziós képet hoz létre első osztályú minőségben. A Lynx EVO egyedülálló, okulár nélküli optikája kellemes munkavégzési testtartást és ezáltal lényegesen hatékonyabb munkát tesz lehetővé a felhasználó számára.

- **A moduláris formatervezés biztosítja az egyedi felhasználáshoz való testreszabást.**
- **A nagyítás 6x – 60x között fokozatmentesen történik és kiegészítő objektívekkel 120x-ig növelhető.**
- **Rugalmas opciós állványok**
- **Ergo állvány. Kompakt méretű kis munkaterületekre. Rendkívül stabil nagy nagyítás mellett.**
- **Multi-Axis oszlopos állvány. Pontos és robusztus, ideális olyan ipari felhasználáshoz, melyeknél lehetőleg nagy munkafelület szükséges.**
- **Nagy munkatávolság az alkotóelemek gond nélküli megmunkálásához.**
- **Első osztályú ergonómia. Fáradtságmentes munkavégzés az egyenes, természetes testtartásnak köszönhetően, a fej mozgása nincs korlátozva és a szemek fáradása érzékelhetően alacsonyabb.**

· **Jó képminőség a nagy felbontású színhű, részletgazdag és kontrasztos képek következtében.**

360°-os szögoptika körkörös látással a **részletek jobb megfigyelése** és a rejtett részletek könnyebb vizsgálata érdekében függőleges alkatrészekben. Kényelmes átváltás a ferde rálátás és a hagyományos függőleges rálátás között.

Felhasználás:

Minden olyan gyártási és vizsgálati területre, ahol nagy munkatávolságok és kiváló képminőség szükséges. Mikroszkóp alatti megmunkáláshoz. A kifáradásmentes munkának köszönhetően tartósan használható. Szemüvegeseknek is ideális.

Tartalom:

Inkluzív vetítőfej objektívvel és 10 : 1 zoom egységgel. LED-es világítás, szabályozható fényerő. Asztali állvány levehető objektum tartóval.

Opcionális tartozék:

Smart Cam (szoftverrel) 491867 sz., szálkereszt lapok. Eltolható asztal 100 ×100 mm, műanyag felülettel, LED-es átvilágítással.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	EVO503
állvány	Asztali állvány
Súly	15,3 kg
Optikai tengely kinyúlása	200 mm
Munkatávolság ferde rálátásnál	35,5 mm
Munkatávolság függőleges rálátásnál	56,5 mm
Nagyítás (x-szeres) ferde rálátásnál	4,2 - 42
Nagyítás (x-szeres) függőleges rálátásnál	6,8 - 68
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	100 – 240 V
Termék fajtája	Okulár nélküli megfigyelő rendszer